



**“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР**

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027
Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,
Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,
Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

2024.05.22 № СЭ-112-12/3097
танай _____-ны № _____-т

“ЛАБОРАТОРИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ
САВ, ХЭРЭГСЭЛ” НИЙЛҮҮЛЭХИЙГ
СОНИРХОГЧДОД

Хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Лабораторийн зориулалттай сав, хэрэгсэл” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/20240102389 дугаартай тендерт оролцохыг сонирхогчдоос Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим (tender.gov.mn) системээр дамжуулан гаргасан тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ... хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА




С.ЭНХМАНДАХ

612407012906

БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦЫН НЭР: Лабораторийн зориулалттай сав хэрэгсэл

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
5	Бодисын халбага 3*1	5ш	<p>Загвар: Maxmoral Өнгө: Мөнгөлөг Материал: Зэвэрдэггүй ган Төрөл: 3ш халбага Том халбаганы хэмжээ, мм: 30.0x3.0x50.0 Дунд халбаганы хэмжээ, мм: 20.0x3.0x50.0 Жижиг халбаганы хэмжээ, мм: 16.0x3.0x50.0</p>  <p>Зураг:</p>
8	Конусан колбо, 250 мл	395ш	<p>Загвар: Erlenmeyer flask Зориулалт: Химийн бодис урвалж найруулах, уусмал титрлэх Эзлэхүүн: 250 мл Диаметр: 80-90мм Өндөр: 145±1 мм Материал: шил /шлифгүй байх/ Хэмжих нарийвчлал: 25-50мл Амсрын диаметр: 35 мм/нарийн амсартай /</p>
		25ш	<p>Загвар: Erlenmeyer flask Зориулалт: Химийн бодис урвалж найруулах, уусмал титрлэх Эзлэхүүн: 250 мл Диаметр: 80-90мм Өндөр: 145±1 мм Материал: шил /шлифгүй байх/ Хэмжих нарийвчлал: 25-50мл Амсрын диаметр: 45 мм/бүдүүн амсартай/</p>
9	Конусан колбо, 500 мл	395ш	<p>Загвар: Erlenmeyer flask Зориулалт: Химийн бодис урвалж найруулах, уусмал титрлэх Эзлэхүүн: 500 мл Диаметр: 105 мм Өндөр: 175 мм Материал: шил /шлифгүй байх/ Хэмжих нарийвчлал: 50-100 мл Амсрын диаметр: 35 мм/нарийн амсартай/</p>
		25ш	<p>Загвар: Erlenmeyer flask Зориулалт: Химийн бодис урвалж найруулах, уусмал титрлэх Эзлэхүүн: 500 мл Диаметр: 105 мм</p>

			Өндөр: 175-180 мм Материал: шил /шлифгүй байх/ Хэмжих нарийвчлал: 50-100 мл Амсрын диаметр: 45 мм/бүдүүн амсартай/
10	Конусан юүлүүр, диаметр: 120 мм	2ш	Зориулалт: нарийн амсартай сав руу юүлэх Диаметр: 120 мм Материал: хуванцар Цоргоны диаметр: 11мм
14	Мензурка, 100мл-ийн	30ш	Эзлэхүүн: 100 мл Хэмжээс: 10 мл Нарийвчлал: ±5 мл Өндөр: 100 мм Ёроолын диаметр: 35-38мм Материал: Шил
15	Мензурка, 50 мл-ийн	90ш	Эзлэхүүн: 100 мл Хэмжээс: 5 мл Нарийвчлал: ±2.5 мл Өндөр: 80 мм Ёроолын диаметр: 32мм Материал: Шил
16	Резинэн жийргэвчгүй тариур /зүүтэй/ 2мл	200	Загвар LAOMA19-17 дүйцэх Эзэлхүүн 2мл Шаардлага-Ариутгагдсан HPLC дээж бэлтгэлийн үед органик, хүчил шүлтэд тэсвэртэй Зориулалт-1 удаагийн хэрэглээний
30	Хэмжээст колбо, 1000 мл	50ш	Материал: Халуунд тэсвэртэй шил Эзэлхүүн: 1000 мл Диаметр: 131±3.0 мл Өндөр: 215±4.0 мм Ёроолын хэлбэр: Хавтгай Хэмжээст колбо 1000 мл-шлифтэй, шилэн тагтай байх ёстой.